

CALHAS, PERFIS E LÂMINAS




Para cada esteira um perfil, para cada situação uma solução.

Grande diversidade de **calhas e perfis**, com funções distintas e inúmeras dimensões e cores.


CALHAS, PERFIS E LÂMINAS

CALHAS


Calha Menor




Calha Normal




Calha U22




Calha U22x40




Calha U22 Embutir




Calha U23



Calha U26




Calha U26 Embutir




PINÁZIOS


Pinázio 007 menor




Pinázio 007



Pinázio U23.011




Pinázio U23.008




CALHAS, PERFIS E LÂMINAS

GUIAS


Guia Especial



28x85




H-40




CANTONEIRAS

20x20




50x20



TUBO


40x20




CALHAS, PERFIS E LÂMINAS

PERFIS


U23.005




U23.007




U26.006




004




006



Perfil Portão




Perfil "T" 100x20



CALHAS, PERFIS E LÂMINAS

LÂMINAS


VISIOLUX®




LP 10 ERI

LP 10 ERE


LP 42 C




LP 45 C



LP 45 C1




45 ECB



BITE


45 ECBM




MICROPERFURADA

BITE

B 45




LP 50 C1




CALHAS, PERFIS E LÂMINAS

LÂMINAS


LP 55 C1




LP 62 EC




LP 65 ECB




LP 78C




80 ES



LP 100 REP



LP 105 ECB



80 ES1

80 ES2

LP 100 ES1REP

LP 105 ECB1


LP 105 ECB2

Medidas em milímetros


CALHAS, PERFIS E LÂMINAS

RÉGUAS BASE

Régua base Z 49
interior com rasgo




Régua base Z 49
exterior com rasgo



Para lâminas

B 45 | LP 42 C | LP 45 C | LP 45 C1 | LP 50 C1

55 E



Para lâminas

LP 55 C1 | LP 62 EC


55 EB



Para lâminas

45 ECBM | 45 ECB


65 ECB



Para lâmina

LP 65 ECB


78 EC



Para lâmina

LP 78 C

80/100 ES



Para lâmina

LP 100 REP

105 ECB



Para lâmina

LP 105 ECB